

Garant**GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AC, sauer, Inhalt: 5l****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8018 5
GTIN	4067263137887
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT GreenPlus **Ultraschallreiniger** - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind **kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei**. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.

Sonic Cleaner AC - **saures, geruchsneutrales** Reinigungskonzentrat, dient der Entrostung von Eisenwerkstoffen. Es können weiterhin Kalk, Oxide sowie mineralische Ablagerungen entfernt werden.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.

Rost, Kalk, Oxide, mineralische Ablagerungen sowie Öle und Fette.

Passend für:

Werkstoffe werden mit einem molekularen Schutzfilm überzogen, der temporär vor Korrosion schützt. Nachfolgende Beschichtungs- oder Härteprozesse werden nicht beeinträchtigt.

Technische Beschreibung

Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Lagertemperatur	20 - 80 °C
Serie	GreenPlus
Füllmenge Flüssigkeit	5 l
pH-Wert	2,2
Mischungsverhältnis	5 - 100 %
Produktnameattribut	sauer
Produktart	Ultraschall-Kraftreiniger

Zubehör

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AC Inhalt 5 l	088018 5
---	----------