



LED Taschenlampe mit Akku, Typ: 170



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1364 170
GTIN	4067263138044
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Die 2-Stufen Schaltung** mit zusätzlicher **Boost-Funktion** bietet eine **ausgezeichnete Lichtleistung** für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.

- **Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.**
- **Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.**
- **USB-C Ladebuchse.**
- **Wegrollschutz.**
- **Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.**

Merkmal:

Inhalt 4 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku. Mit Handschleufe.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Technische Beschreibung

Leuchtdauer Stufe 2	4,5 h
Akkuart	Lithium-Ion
Akku austauschbar	ja
Leuchtdauer Boost	30 s
Lichtstrom Boost	900 lm
CRI Wert	>80
Akkukapazität	2,9 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	4
Leuchtmittel	LED-Lampe
Leuchtdauer	2 h
Taschenlampenfunktion	Fokus
Gewicht	160 g
IP-Schutzart	IP 54
Akkuspannung	3,7 V
Gesamtlänge	164 - 176 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Kopf-Ø	32 mm
Lichtstrom Stufe 2	200 lm
Lichtstrom	500 lm
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

LED Taschenlampe mit Akku Typ 170	081364 170
Ersatzakku 18650	081365 18650