



Schnellkupplung mit Außengewinde, Anschluss-Außengewinde: 3/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0170 3/8
GTIN	4067263138068
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Technische Beschreibung

Anschluss-Außengewinde	3/8 Zoll
Durchflusswert	1000 l/min
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Produktart	Kupplung

Zubehör

Schnellkupplung mit Außengewinde Anschluss-
Außengewinde 3/8 Zoll

080170 3/8