



LED Taschenlampe mit Akku, Typ: 130



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1362 130
GTIN	4067263138020
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Die 2-Stufen Schaltung** mit zusätzlicher **Boost-Funktion** bietet eine **ausgezeichnete Lichtleistung** für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.

- **Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.**
- **Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.**
- **USB-C Ladebuchse.**
- **Wegrollschutz.**
- **Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.**

Merkmal:

Inhalt 4 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku. Mit Handschleufe.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Technische Beschreibung

Leuchtdauer Stufe 2	2,5 h
Akku austauschbar	ja
Kopf-Ø	26 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	3,7 V
Leuchtmittel	LED-Lampe
Lichtstrom Boost	450 lm
Akkukapazität	0,9 Ah
IP-Schutzart	IP 54
Anzahl enthaltener Akkus	4
Leuchtdauer	1 h
Taschenlampenfunktion	Fokus
Gesamtlänge	118 - 130 mm
CRI Wert	>80
Lichtstrom Stufe 2	100 lm
Leuchtdauer Boost	30 s
Lichtstrom	300 lm
Gewicht	70 g
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

LED Taschenlampe mit Akku Typ 130	081362 130
Ersatzakku 14500	081365 14500