

**Schnellkupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 1/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0171 1/4
GTIN	4067263138082
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Technische Beschreibung

Durchflusswert	1000 l/min
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Anschluss-Innengewinde	1/4 Zoll
Produktart	Kupplung

Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 1/4 Zoll

080171 1/4