

**Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0172 9
GTIN	4067263138129
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	35 bar
Durchflusswert	1000 l/min
Schlauchanschluss Innen-Ø	9 mm
Produktart	Kupplung

Zubehör

Schnellkupplungmit Schlauchanschluss Schlauchanschluss
Innen-Ø 9 mm

080172 9