

Garant**Sicherheitskupplung Außengewinde, Anschluss-Außengewinde: 1/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0270 1/4
GTIN	4067263138143
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung. Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Hinweis:

Passende Nippel unter Nr. 080290 – 080293.

Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	2250 l/min
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Anschluss-Außengewinde	1/4 Zoll

Produktart

Kupplung

ZubehörSicherheitskupplung Außengewinde Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080270 1/4

Nippel mit Außengewinde Set 5-teilig Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080290 1/4