



Schnellkupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 1/2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0171 1/2
GTIN	4067263138105
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Technische Beschreibung

Anschluss-Innengewinde	1/2 Zoll
Durchflusswert	1000 l/min
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Produktart	Kupplung

Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 1/2 Zoll

080171 1/2