



Industriekupplung Außengewinde, Anschluss-Außengewinde: 1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0230 1/4
GTIN	4067263138235
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

Technische Beschreibung

Werkstoff	Messing
Anschluss-Außengewinde	1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Durchflusswert	2000 l/min

Produktart

Kupplung

ZubehörIndustriekupplung Außengewinde Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080230 1/4