

Garant**Sicherheitskupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø
(Nennweite): 13mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0272 13
GTIN	4067263138228
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.

Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Hinweis:

Passende Nippel unter Nr. 080290 – 080293.

Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Technische Beschreibung

Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	13 mm
maximaler Betriebsdruck	16 bar

Durchflusswert	2250 l/min
Produktart	Kupplung

Zubehör

Sicherheitskupplung Schlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 13 mm	080272 13
Nippel mit Schlauchanschluss Set 5-teilig Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 13 mm	080292 13