

**Garant****Sicherheitskupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø  
(Nennweite): 11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0272 11
GTIN	4067263138211
Artikelklasse	00N

**Beschreibung****Ausführung:**

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.  
Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

**Merkmal:**

Inhalt 5 Stück

**Hinweis:**

Passende Nippel unter Nr. 080290 – 080293.

**Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.**

**Technische Beschreibung**

maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	11 mm

Durchflusswert	2250 l/min
Produktart	Kupplung

---

## Zubehör

Sicherheitskupplung Schlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 11 mm	080272 11
Nippel mit Schlauchanschluss Set 5-teilig Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 11 mm	080292 11
Nippel mit Stream-Line Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 11 mm	080293 11