



Industriekupplung Außengewinde, Anschluss-Außengewinde: 1/2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0230 1/2
GTIN	4067263138259
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	35 bar
Werkstoff	Messing
Durchflusswert	2000 l/min
Anschluss-Außengewinde	1/2 Zoll

Produktart

Kupplung

Zubehör

Industriekupplung Außengewinde Anschluss-
Außengewinde 1/2 Zoll

080230 1/2