



## Industriekupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite): 9mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG0232 9
GTIN	4067263138303
Artikelklasse	00N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

#### Merkmal:

Inhalt 10 Stück

#### Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

### Technische Beschreibung

Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	9 mm
Durchflusswert	2000 l/min
maximaler Betriebsdruck	35 bar

Werkstoff	Messing
Produktart	Kupplung

---

## Zubehör

Industriekupplung Schlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 9 mm	080232 9
---	----------