



## Industriekupplung Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 1/4Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG0231 1/4
GTIN	4067263138266
Artikelklasse	00N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

#### Merkmal:

Inhalt 10 Stück

#### Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

### Technische Beschreibung

Werkstoff	Messing
Durchflusswert	2000 l/min
maximaler Betriebsdruck	35 bar
Anschluss-Innengewinde	1/4 Zoll

Produktart

Kupplung

---

**Zubehör**IndustriekupplungInnengewinde Anschluss-Innengewinde  
1/4 Zoll

080231 1/4