



Industriekupplung Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 3/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0231 3/8
GTIN	4067263138273
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	2000 l/min
Anschluss-Innengewinde	3/8 Zoll
Werkstoff	Messing
maximaler Betriebsdruck	35 bar

Produktart

Kupplung

ZubehörIndustriekupplungInnengewinde Anschluss-Innengewinde
3/8 Zoll

080231 3/8