



Industriekupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite): 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0232 13
GTIN	4067263138310
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	35 bar
Durchflusswert	2000 l/min
Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	13 mm

Werkstoff	Messing
Produktart	Kupplung

Zubehör

Industriekupplung Schlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 13 mm	080232 13
--	-----------