



## Kompaktspanner Set, maximale Spannkraft: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370112 12
GTIN	2050002081925
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl. Ausführung schwarz verzinkt in vergütetem Feinguss. Komplett mit Befestigungssatz 7640BFS und unverlierbarem, glatten Druckstück.

Kompaktspanner mit dem Befestigungssatz 7640BFS auf dem Maschinentisch montieren, anschließend positionieren und mit vorgegebenem Drehmoment auf dem Maschinentisch befestigen.

Werkstück spannen (Drehmoment beachten).

#### Vorteil:

- **Stufenloses spannen.**
- **Spannkräfte 12kN.**
- **Kompakte Bauweise.**
- **Höhenskala ermöglicht ein schnelles Voreinstellen der Spannhöhe.**
- **Druckstück unverlierbar montiert.**
- **Schmutz- und spanabweisend.**
- **Durch den geschwungenen Spannarm ist ein senkrechtes, prozesssicheres Spannen der Befestigungsschraube mit definiertem Drehmoment gewährleistet.**
- **Der Kompaktspanner kann durch einen neuartigen Schnellverschluss mit dem Zwischenelement 7640Z schraublos verbunden werden.**

#### Lieferumfang:

2 Kompaktspanner und eine Tasse.

## Technische Beschreibung

Breite B	47,5 mm
Höhe H	81 mm
maximale Spannkraft	12 kN
Ausladung A	59,5 mm
Spannhöhe S	103,5 mm
Länge L	107 mm
maximales Drehmoment	100 Nm
Produktart	Kompaktspanner

## Zubehör

Höhenunterbau für Kompaktspanner Höhe H 80 mm	370146 80
Druckstück-Set 3-teilig Typ 3	370148 3