

**Basis Set, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 14/M12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Artikelklasse	32X

**Beschreibung****Ausführung:**

Schraubenteile vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.

**Inhalt:**

Spannhöhen bei 2 Spannstellen in mm: 150

Spannhöhen bei 4 Spannstellen in mm: 115

Spanneisen mit Treppenzähnen: 2× Gr. 14×100 mm; 2× Gr. 14×150 mm

Schrauben für T-Nuten Fsk 8.8: 4× M12×14×50 mm; 4× M12×14×125 mm

Unterlagen, gezahnt L×B×H in mm: 4× Gr. 2 (38×31×66); 4× Gr. 3 (67×31×117)

Stiftschraube Fsk. 8.8 in mm: 4× M12×125

6kt-Mutter (1,5 d hoch): 4× M12

Scheibe für Spannzeuge: 4× M12

Verlängerungs-mutter: 4× M12

Gewicht in kg: 8,5

Außenmaß Karton in mm: 275×125×65

**Technische Beschreibung**

Produktart	Spannschraube
------------	---------------

