

**Basis Set, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 16/M14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Artikelklasse	32X

**Beschreibung****Ausführung:**

Schraubenteile vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.

**Inhalt:**

Spannhöhen bei 2 Spannstellen in mm: 178

Spannhöhen bei 4 Spannstellen in mm: 135

Spanneisen mit Treppenzähnen: 2× Gr. 14×100 mm; 2× Gr. 14×150 mm

Unterlagen, gezahnt L×B×H in mm: 4× Gr. 2 (38×31×66); 4× Gr. 3 (67×31×117)

Schrauben für T-Nuten Fsk 8.8: 4× M14×16×100 mm; 4× M14×16×160 mm

Stiftschraube Fsk. 8.8 in mm: 4× M14×100

6kt-Mutter (1,5 d hoch): 4× M14

Scheibe für Spannzeuge: 4× M14

Verlängerungs-mutter: 4× M14

Gewicht in kg: 9,3

Außenmaß Karton in mm: 213×153×109

**Technische Beschreibung**

Produktart	Spannschraube
------------	---------------

