



## Drehmoment-Schraubendreher mit 1/4 Zoll-Bitaufnahme, mit Skala, automatisch auslösend, maximales Drehmoment: 120cN·m



### Bestelldaten

Bestellnummer	659985 120
GTIN	4000896260041
Artikelklasse	630

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Hervorragende Ablesbarkeit durch große, eindeutige Ziffernanzeige.**
- **Kurzer 36° Auslöseweg mit deutlich hörbarem Signal.**
- **Bithalter (1/4 Zoll - D 6,3/ F 6,3) mit Schnellverschluss – Schneller Bitwechsel mit einer Hand.**
- **„Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts · links · fest · ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen beim Betätigen von Verschraubungen auch in beengten Bauräumen**
- **Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl - verschleißarm.**
- **Überschreiten des Wertes wird durch Überraschkupplung („Slipper“) ausgeschlossen.**
- **Leicht erkennbarer Verriegelungszustand mittels Schloss-Symbolen.**

**Maßeinheiten:** cNm/Nm

**Genauigkeit:** +/- 6%

**Norm:**

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789.**

### Technische Beschreibung

Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Messtechnik	mechanisch
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	cNm

Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Norm	DIN EN ISO 6789
Anzeige	analog
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Gesamtlänge L	196 mm
Drehmomentbereich	0,2 - 1,2 Nm
Feedback	auslösend
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Kalibrierung	O3
Drehmomentbereich	20 - 120 cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	1 cNm
Bit-Aufnahme	D 6,3
Bit-Aufnahme	F 6,3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Messverfahren	Drehmoment
Daten protokollierbar	nein
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

## Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig  
maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m

020260 0,04-20/2