



Drehmoment-Schraubendreher mit 1/4 Zoll-Bitaufnahme, mit Skala, automatisch auslösend, maximales Drehmoment: 30cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659985 30
GTIN	4000896260027
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

- **Hervorragende Ablesbarkeit durch große, eindeutige Ziffernanzeige.**
- **Kurzer 36° Auslöseweg mit deutlich hörbarem Signal.**
- **Bithalter (1/4 Zoll - D 6,3/ F 6,3) mit Schnellverschluss – Schneller Bitwechsel mit einer Hand.**
- **„Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts · links · fest · ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen beim Betätigen von Verschraubungen auch in beengten Bauräumen**
- **Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl - verschleißarm.**
- **Überschreiten des Wertes wird durch Überrasstkupplung („Slipper“) ausgeschlossen.**
- **Leicht erkennbarer Verriegelungszustand mittels Schloss-Symbolen.**

Maßeinheiten: cNm/Nm

Genauigkeit: +/- 6%

Norm:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789.**

Technische Beschreibung

Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Anzeige	analog
Drehmomentbereich	2 - 30 cNm
Auslösesignalisierung	haptisch

Daten protokollierbar	nein
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Drehmomentbereich	0,02 - 0,3 Nm
Anzugsrichtung	Rechts- und Linksanzug
Skalenteilung 1 Teilstrich =	0,2 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	auslösend
Messtechnik	mechanisch
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	D 6,3
Bit-Aufnahme	F 6,3
Messverfahren	Drehmoment
Gesamtlänge L	196 mm
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	cNm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher