

Garant GRIDLINE

Säulenrahmen für Verriegelungshalterung, Schubladen 24G tief, Höhe: 2500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	998215 2500
GTIN	4067263138686
Artikelklasse	91R

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung. Inklusive Bohrungen zur Befestigung der Halterung für Einhand-Einzelverriegelung Nr. 998290 und 998292.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Wegen Kippgefahr ist eine Bodenverankerung zwingend notwendig!

Technische Beschreibung

Höhe	2500 mm
Rahmenbreite	53 mm

Datenblatt

Einsatzbereich	Containereinrichtung
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktnamensattribut	Schubladen 24G tief
Tiefe	680 mm
Produktart	Säulenrahmen