



## KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 19,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235505 19,5
GTIN	4047109026025
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

#### Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

#### Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

**Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Wendepplattenschrauben-Set	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® Schaft-Ø $D_s$	50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 060306 18-..
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge $L_1$	60 mm
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	19,5
Gesamtlänge L	126 mm
Auskräglänge L <sub>A</sub>	95 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	ballig
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2	239652 6IP2
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0