



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 31,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235502 31,5
GTIN	4047109026933
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 090408 32-..
Schaft-Ø D _s	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nutzlänge L ₁	96 mm
Schaftlänge L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	31,5
Gesamtlänge L	185 mm
Auskraglänge L _A	125 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP1	239652 15IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP