



KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235505 24
GTIN	4047109026094
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Wendepplattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Nutzlänge L_1	72 mm
ABS® Schaft-Ø D_s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 07T308 23-..
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	24
Gesamtlänge L	138 mm
Auskräglänge L _A	107 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	ballig
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1