



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235502 14
GTIN	4047109090712
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 050204 13-..
Nutzlänge L ₁	42 mm
Schaftlänge L _s	50 mm
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	14
Gesamtlänge L	116 mm
Auskräglänge L _A	66 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1	239652 6IP1