



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 40mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 235502 40     |
| GTIN          | 4047109026513 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

##### Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

#### Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz  $\pm 0,2$  mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Anzahl Schneiden Z         | 1                    |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>    | 32 mm                |
| Wendeplattenschrauben-Set  | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| ISO-Code Wendschneidplatte | SOEX 120508 44-..    |
| Nutzlänge L <sub>1</sub>   | 120 mm               |
| Schaftlänge L <sub>s</sub> | 60 mm                |
| Serie                      | KUB Quatron®         |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nenn-Ø D                             | 40                    |
| Gesamtlänge L                        | 219 mm                |
| Auskräglänge L <sub>A</sub>          | 159 mm                |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D                   |
| Schaft                               | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Bohrverwendung                       | Zentrierbohren        |
| Bohrverwendung                       | Durchbohren           |
| Bohrverwendung                       | Querbohren            |
| Bohrverwendung                       | ballig                |
| Bohrverwendung                       | Paketbohren           |
| Bohrverwendung                       | schräg Anbohren       |
| Bohrverwendung                       | schräger Austritt     |
| Bohrverwendung                       | Auskesselung          |
| Innenkühlung                         | ja                    |
| Produktart                           | Wendeplattenbohrer    |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP  | 239652 20IP |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600<br>cN·m | 659906 1600 |
| 8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze<br>Länge 50 mm                            | 659874 50   |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil<br>20IP                            | 674252 20IP |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600<br>cN·m | 659957 1600 |