KOMET

KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC: 20,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	235505 20,5
GTIN	4047109026049
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:
Mit ABS®-Schaft.
Verwendung:
Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.
Lieferumfang:
Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).
Hinweis:
Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.
Achsversetztes Bohren bis V_{max} = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.
Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ =D+0,5mm.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
ABS® Schaft-⌀ D_s	50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 060306 18-..
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nutzlänge L_1	63 mm
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	20,5
Gesamtlänge L	129 mm
Auskraglänge L_A	98 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	ballig
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2	239652 6IP2
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0