



## Regalbeinschutz RackGuard™ schmal, Typ: LL



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 994419 LL     |
| GTIN          | 5056114580780 |
| Artikelklasse | 99T           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Regalbeinschutz RackGuard™ schützt stoßanfällige Regalbeine vor seitlichen und frontalen Anstößen sowie Kratzern durch Arbeitsfahrzeuge. Die Anprallenergie wird um den Fuß herum anstatt hindurch geleitet, wodurch Schäden reduziert und die Standsicherheit der Regalsysteme bewahrt wird. Gummieinlagen sorgen für einen sicheren Halt an gängigen Regalbeinen. Wabenstruktur zur Abmilderung von Stößen. Maximale Anprallenergie bei 90° : 1000 Joule. Anprallzone 0 – 600 mm. Verformung bei maximaler Energie: 20 mm. Sehr hohe Witterungs- und Farbbeständigkeit.

#### Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

#### Passend für:

Schulte Palettenregal Rahmenprofil S635-B20. Palettenregal von SSI Schäfer mit Ständerprofil P100.

#### Hinweis:

Regalbeinschutz für weitere Regale können wir Ihnen auf Anfrage anbieten. Der Regalbeinschutz darf nur am Mittelpfosten angebracht werden. Als Eckrammschutz ist er nicht zulässig. Eckrammschutz und Regalbeinschutz für weitere Regale können wir Ihnen auf Anfrage anbieten.

## Technische Beschreibung

|               |            |
|---------------|------------|
| Höhe          | 400 mm     |
| Tiefe B max.  | 80 mm      |
| Gewicht       | 1,9 kg     |
| Breite A max. | 102 mm     |
| Produktart    | Rammschutz |