

## Rundschlinge grün 2000 kg, Nutzlänge: 3m



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 086255 3      |
| GTIN          | 4049924500155 |
| Artikelklasse | 08Z           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

**Verwendung:**

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

**Hinweis:**

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

### Technische Beschreibung

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Umfangslänge                   | 6 m          |
| Nutzlänge                      | 3 m          |
| Schlingenbreite                | 48 mm        |
| Traglast einfach direkt WLL    | 2000 kg      |
| Traglast einfach geschnürt WLL | 1600 kg      |
| Traglast doppelt WLL bis 7°    | 4000 kg      |
| Traglast doppelt WLL 7° – 45°  | 2800 kg      |
| Traglast doppelt WLL 45° – 60° | 2000 kg      |
| Produktart                     | Rundschlinge |

