



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschnidplatten SOEX, Ø DC: 27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235502 27
GTIN	4047109024489
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschnidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	81 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-Code Wendeschnidplatte	SOEX 07T308 23-..
Schaft-Ø D _s	32 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaftlänge L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	27
für Zoll-Ø	1 1/16 Zoll
Gesamtlänge L	165 mm
Auskraglänge L _A	105 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP