



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 43mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235502 43
GTIN	4047109026544
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

#### Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz  $\pm 0,2$  mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Anzahl Schneiden Z	1
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 120508 44-..
Nutzlänge L <sub>1</sub>	129 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 20IP (6,3 Nm)
Schaftlänge L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	43
Gesamtlänge L	228 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	168 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP	239652 20IP
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600