



KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 21 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 235505 21 |
| GTIN | 4047109026056 |
| Artikelklasse | 24P |

Beschreibung

Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

Achsversetztes Bohren bis $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|----------------------|
| ABS® Schaft-Ø D _s | 50 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 060306 18-.. |
| Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Anzahl Schneiden Z | 1 |
| Nutzlänge L ₁ | 63 mm |
| Serie | KUB Quatron® |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nenn-Ø D | 21 |
| Gesamtlänge L | 129 mm |
| Auskräglänge L _A | 98 mm |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Schaft | ABS |
| Bohrverwendung | Zentrierbohren |
| Bohrverwendung | Durchbohren |
| Bohrverwendung | Querbohren |
| Bohrverwendung | Paketbohren |
| Bohrverwendung | Auskesselung |
| Bohrverwendung | schräger Austritt |
| Bohrverwendung | schräg Anbohren |
| Bohrverwendung | ballig |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2 | 239652 6IP2 |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m | 211750 1,0 |