



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235505 16
GTIN	4047109025950
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit ABS®-Schaft.

#### Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

#### Hinweis:

Einsatz nur bei **stabilen** Maschinenverhältnissen.

**Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 – 239012.

Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 050204 13-..
Nutzlänge $L_1$	48 mm
Anzahl Schneiden Z	1
ABS® Schaft-Ø $D_s$	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	16
Gesamtlänge L	114 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	83 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	ballig
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1	239652 6IP1