



## KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOEX, Ø DC: 21 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	235502 21
GTIN	4047109024427
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

##### Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

#### Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz  $\pm 0,2$  mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520 – 236576.

#### Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendschneidplatten).

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendschneidplatte	SOEX 060306 18-..
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nutzlänge L <sub>1</sub>	63 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaftlänge L <sub>s</sub>	56 mm
Serie	KUB Quatron®

Nenn-Ø D	21
Gesamtlänge L	143 mm
Auskräglänge L <sub>A</sub>	87 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0