

**KOMET® Wechselbrücke für M03Speed, Ø Dmin: 128mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	238372 128
GTIN	4047109073791
Artikelklasse	24I

Technische Beschreibung

Schneidenträger	238374 100-166
Höhe H	26 mm
Flugkreis Ø D2 Vorwärtsbearbeitung	109 mm
maximale Drehzahl	10000 min ⁻¹
Grobverstellweg S	20 mm
Mindest-Ø D _{min}	128
Spindelbereich-Ø	128 - 169 mm
Feinverstellkopf	238370 100
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET® M03Speed Feinverstellkopf Ø Dmin 100 mm

238370 100

KOMET® Schneidenträger 90° für M03SpeedVorwärts
Passend für M03 Größe 100-166

238374 100-166