

**KOMET® Aufnahme, SK 40, ABS® Ø d: 63mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	239000 63
GTIN	4047109045118
Artikelklasse	29W

**Beschreibung****Ausführung:**

- Form AD/B
- Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 8000 1/min.
- Mit innerer Kühlmittelzuführung.

**Norm:****DIN 69871****Lieferumfang:****Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.****Hinweis:**

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Auskräglänge A	90 mm
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Vorsprunglänge L <sub>1</sub>	70 mm
Aufnahme	SK 40
Schaft	ABS
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min <sup>-1</sup>
Innenkühlung	ja
Produktart	ABS-Aufnahme