

**Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160408, Keramik (0°), Anwendungsbereich: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	255857 GG
GTIN	4960664546688
Artikelklasse	25F

**Beschreibung****Ausführung:**

**MEGACOAT**-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

Sorte: PT600M

Verfassung: T02025

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 550 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vorschub $f$	0,15 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Anwendungsbereich	GG
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Verfassung	T02025
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 550 m/min
Sorte	PT600M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Keramik
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNGA 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktnameattribut	PT600M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen