



## Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160404, Keramik (0°), Anwendungsbereich: GG



### Bestelldaten

Bestellnummer	255842 GG
GTIN	4960664546350
Artikelklasse	25F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**MEGACOAT**-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

Sorte: PT600M

Verfassung: T02025

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 550 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,15 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Verfassung	T02025
Anwendungsbereich	GG
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 550 m/min

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sorte	PT600M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Keramik
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNGA 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktnamensattribut	PT600M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen