


KOMET® M03Speed Feinverstellkopf, Ø Dmin: 100mm

Bestelldaten

Bestellnummer	238370 100
GTIN	4047109025165
Artikelklasse	24I

Beschreibung
Ausführung:

- **Dynamische Auswuchtung im Schieber für höchste Drehzahlen.**
- **Modularer Systemaufbau.**
- **Feinverstellung ohne zusätzliche Klemmung.**
- **Mit ABS® Anbindung für höchste Wechselgenauigkeit.**
- **Schnelle Grobverstellung durch Verstellen des Drehmeißels.**
- **Gezielte innere Kühlmittelzuführung zur Schneide.**
- **Kleinste Zustellschritte im µm-Bereich, innerhalb des Feinjustierbereichs von 0,25 – 0,6 mm im Ø, abhängig vom Drehbereich.**
- **Die Feinverstellungsschritte betragen pro Teilstrich 0,002 mm im Ø.**
- **Durch hohe Auflösung problemlose Einstellung bzw. Ablesbarkeit ohne Nonius.**

Verwendung:

In Kombination mit Wechselbrücke Nr. 238372.

Hinweis:

Zusätzliche Schneidenhalter, z. B.: zur Rückwärtsbearbeitung und mit anderen Winkeln = 15°, 30°, 45°, usw. kurzfristig lieferbar.

Wechselbrücke, Schneidenträger und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Technische Beschreibung

Feinjustierung im Ø	0,6 mm
Flugkreis Ø D2 Vorwärtsbearbeitung	85 mm

ABS® Schaft-Ø D _s	63
Mindest-Ø D _{min}	100
Schneidenträger	238374 100-166
maximale Drehzahl	11500 min ⁻¹
Wechselbrücke	238372 100; 128; 166
Spindelbereich-Ø	100 - 206 mm
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET® Schneidenträger 90° für M03SpeedVorwärts
Passend für M03 Größe 100-166

238374 100-166