Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L_4	32 mm
Unterlegplatte	259031 35
Kniehebelschraube	259018 11
Feder-Set	259044 6
Federstift-Set	259047 4
Kopflänge L_1	33 mm
Kniehebel	259015 12
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2525M16
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Kniehebel Typ 12	259015 12
Unterlegplatte Typ 35	259031 35