

**Garant**
**Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	12 mm
Pratze, Schraube, Feder	259035 2
Schraube für Unterlegplatte	259025 10
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2020K12
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Unterlegplatte	259031 2
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Pratzeneinheit Typ 2	259035 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Schraube für Unterlegplatte Typ 10	259025 10
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500