



Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120412, Keramik (0°), Anwendungsbereich: GG



Bestelldaten

Bestellnummer	255810 GG
GTIN	4960664545568
Artikelklasse	25F

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendepplatten.

Sorte: PT600M

Verfassung: T02025

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 550 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Anwendungsbereich	GG
Verfassung	T02025
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 550 m/min
Sorte	PT600M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Keramik
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNGA 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktnameattribut	PT600M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen