

Garant**Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Kniehebel	259015 12
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Feder-Set	259044 6
Unterlegplatte	259031 35
Federstift-Set	259047 4
ISO-Code Halter	PCLNR/L 3232P16
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 12	259015 12
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Unterlegplatte Typ 35	259031 35