

Garant**Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Federstift-Set	259047 5
Plattengröße	19 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Kopflänge L ₁	40 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 3232P19
Unterlegplatte	259031 36
Kniehebelschraube	259018 13
Feder-Set	259044 7
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Kniehebel	259015 13
Schaftgröße	32 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Kniehebel Typ 13	259015 13
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7