

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 25/12 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250013 25/12
GTIN	4045197649829
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PCLNR/L 2525X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 34 mm

Gesamtlänge L: 105,5 mm

Unterlegplatte: 259031 11

## Technische Beschreibung

Feder	259046 1
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2525X12
Kniehebel	259015 3
Unterlegplatte	259031 11

Plattengröße	12 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	34 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebelschraube	259018 2
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	105,5 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Kniehebel Typ 3	259015 3
Unterlegplatte Typ 11	259031 11
Kniehebel-Schraube Typ 2	259018 2
Feder Typ 1	259046 1