

Garant**Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 2
Pratze, Schraube, Feder	259035 2
Schraube für Unterlegplatte	259025 10
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 3232P12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kopflänge L ₁	34 mm
Schaftgröße	32 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Pratzeneinheit Typ 2	259035 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 10	259025 10
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500