



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	082003 3
GTIN	4250004100664
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und einsteigerorientiert - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Easy.

- **2 Ultraschallmodi.**
- **Temperatur in 5° C schritten einstellbar.**
- **Elektronischer Wahlschalter und LED-Anzeige aller Betriebszustände.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Easy Gr. 3 – 30) und Nr. 082102 Gr. 1 (Elmasonic Easy).

Technische Beschreibung

Geräte-Länge	305 mm
Geräte-Breite	190 mm
Nennspannung	220 - 240 V
Länge Einsatzkorb	195 mm
Geräte-Höhe	230 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	3 l
Volumen	2,7 l
Gewicht	3,3 kg
Breite Einsatzkorb	105 mm
Reinigungsbecken Höhe	95 mm
Reinigungsbecken Breite	120 mm
Leistungsaufnahme	80 W
Heizleistung	200 W
IP-Schutzart	IP 20
Reinigungsbecken Länge	220 mm
Herstellerbezeichnung	Elmasonic Easy 3L
Energieversorgung	Netzbetrieben
empfohlenes Arbeitsvolumen	1,2 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät