



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	082003 6
GTIN	4250004100688
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und einsteigerorientiert - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Easy.

- **2 Ultraschallmodi.**
- **Temperatur in 5° C schritten einstellbar.**
- **Elektronischer Wahlschalter und LED-Anzeige aller Betriebszustände.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Easy Gr. 3 – 30) und Nr. 082102 Gr. 1 (Elmasonic Easy).

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
IP-Schutzart	IP 20
Herstellerbezeichnung	Elmasonic Easy 6L
Reinigungsbecken Höhe	145 mm
empfohlenes Arbeitsvolumen	4,3 l
Nennspannung	220 - 240 V
Geräte-Länge	370 mm
Reinigungsbecken Breite	130 mm
Heizleistung	400 W
Geräte-Höhe	280 mm
Reinigungsbecken Länge	280 mm
Leistungsaufnahme	150 W
Länge Einsatzkorb	255 mm
Geräte-Breite	225 mm
Gewicht	5,1 kg
Volumen	5,9 l
Breite Einsatzkorb	105 mm
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät