



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy, Typ: 30



Bestelldaten

Bestellnummer	082003 30
GTIN	4250004100725
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Leistungsstark und einsteigerorientiert - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Easy.

- **2 Ultraschallmodi.**
- **Temperatur in 5° C schritten einstellbar.**
- **Elektronischer Wahlschalter und LED-Anzeige aller Betriebszustände.**
- **Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.**
- **Wanne aus gezogenem Edelstahl.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.

Technische Beschreibung

Reinigungsbecken Länge	475 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
empfohlenes Arbeitsvolumen	22 l
Geräte-Breite	375 mm
Volumen	27,5 l
Heizleistung	1200 W
IP-Schutzart	IP 20
Geräte-Länge	575 mm
Breite Einsatzkorb	255 mm
Gewicht	11 kg
Nennspannung	220 - 240 V
Reinigungsbecken Höhe	195 mm
Länge Einsatzkorb	450 mm
Reinigungsbecken Breite	270 mm
Leistungsaufnahme	300 W
Geräte-Höhe	330 mm
Herstellerbezeichnung	Elmasonic Easy 30L
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät